



# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	230 lm
Intensité lumineuse (nom.)	500 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	230 lm
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,7 W
Courant lampe (nom.)	29 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Température

Température maximale du produit (nom.)	50 °C
--	-------

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------


## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391854
EyeComfort	Oui

## Données du produit


Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Nom de produit complet	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Code EOC	871869672831400
Code de commande	8718696728314
Code 12NC	929001217702
Code de commande local	CSGU25W84036D-2
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696728314
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696728321

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Données photométriques



Document Révisé: 01 / 10 / 2023 / Page 10




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D


# Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

