



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Świetłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punkowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU10 [GU10]
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	2.7-25W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	230 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	230 lm
Światłość (Nom)	500 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	36 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	230 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Prąd lampy (Nom)	29 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

CorePro LEDspot MV

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869672831400
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

EAN/UPC - Produkt	8718696728314
Kod zamówienia	72831400
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001217702
Waga netto (szt.)	0,038 kg


Rysunki techniczne




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Dane fotometryczne




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

Okres eksploatacji



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

