



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	GU10 [GU10]
RoHS jel	RoHS mark
Névleges élettartam (névleges)	15000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
Műszaki típus	3.5-35W
Technikai adatok	
Színkód	827 [2700 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	36 °
Fényáram (névleges)	255 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	255 lm
Fényerősség (névleges)	545 cd
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Névleges sugárzási szög	36 °
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	72,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %


Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	255 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	3.5 W
Fényforrás árama (névleges)	32 mA
Teljesítmény-egyenérték	35 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871869675253100
A termék megrendelési neve	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
EAN/UPC - termék	8718696752531

Rendelési kód	75253100
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001217862
Nettó tömeg (darab)	0,038 kg



Méretezett rajza




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 2700K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 PAR16 827 255lm 36D



CorePro LEDspot MV

Élettartam



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

