



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [ GU10]
RoHS-mærke	RoHS mark
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	3.5-35W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [ CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	265 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	265 lm
Lysstyrke (nom.)	565 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Nominal spredningsvinkel	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	265 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstarttid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869672833800
Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN/UPC – produkt	8718696728338
Ordrekode	72833800
Lokal ordrekode	2057807924

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001217902
Nettovægt (stykke)	0,038 kg



## Målskitse




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriske data





CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

## CorePro LEDspot MV

### Levetid



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

