

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	GU10 [GU10]
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	3.5-35W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT με 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	265 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	265 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	565 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	75,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	265 lm

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	32 mA
Αντίστοιχη ισχύς	35 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Έγκριση και εφαρμογή	
Επίκτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh


CorePro LEDspot MV

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869672833800
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN/UPC	8718696728338
Κωδικός παραγγελίας	72833800
Local Code	CLED3.5GU/36830

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001217902
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,038 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Διάρκεια ζωής



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

