



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [ GU10]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	3.5-35W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	265 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	265 lm
Intensité lumineuse (nom.)	565 cd
Couleur	Blanc (WH)
Angle du faisceau nominale	36 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Flux dans un cône de 90°	265 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3.5 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++

# CorePro LEDspot MV

Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869672833800
Désignation Produit	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Code barre produit (EAN)	8718696728338

Code de commande	72833800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001217902
Poids net (pièce)	0,038 kg



## Schéma dimensionnel




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Données photométriques



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

## CorePro LEDspot MV

### Durée de vie



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

