



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Λυχνιολαβή	GU10 [GU10]		275 lm
Σήμανση RoHS	RoHS mark	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κύκλος λειτουργίας	50000X	Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Τεχνικός τύπος	3.5-35W	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	32 mA
Τεχνικός φωτισμός		Αντίστοιχη ισχύς	35 W
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]	Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °	Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Φωτεινή ροή (ονομ.)	275 lm	Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.5
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	275 lm	Τάση (ονομ.)	220-240 V
Ένταση φωτός (ονομ.)	590 cd	Θερμοκρασία	
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	78,00 lm/W	Εγκριση και εφαρμογή	
Συνάφεια χρωμάτων	<6	Επκέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80	Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869672835200
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC	8718696728352
Κωδικός παραγγελίας	72835200

Local Code	CLED3.5GU/36840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001218002
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,038 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



CorePro LEDspot MV 35W GU10 840 36D CLA





CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Διάρκεια ζωής



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

