



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU10 [ GU10]
RoHS-merke	RoHS mark
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	4.6-50W
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	370 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	370 lm
Lysintensitet (nom.)	740 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	80,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom.)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	370 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.6 W
lyskildestrøm (nom.)	39 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	72 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes

# CorePro LEDspot MV

Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871869672837600
Produktnavn for bestilling	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
EAN/UPC – produkt	8718696728376

Bestillingskode	72837600
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001218102
Nettvekt (stykk)	0,038 kg



## Målskisse




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 2700K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriske data



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

# CorePro LEDspot MV

## Levetid



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

