



Classic LEDspotMV

Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D

Представленный в классическом винтажном дизайне светильник Classic LEDspotMV создает теплый свет, похожий на свет галогеновой лампы, сокращая при этом расходы на электроэнергию примерно на 90 %. Он совместим с большинством существующих прожекторов с патроном GU10 и предназначен для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Светодиодные лампы значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание до минимума.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	GU10 [GU10]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача	410 лм
Сила света (ном.)	740 cd
Обозначение цвета	Белый (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	89,10 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	4,6 В
Ток лампы (ном.)	39 mA
Эквивалент мощности	50 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,5
Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	PAR16 [PAR 2 дюйма / 50 мм]

Classic LEDspotMV

Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D
Полное название продукта	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D


Чертеж размеров




Полный код продукта	871869671342600
Код заказа	929001218108
Материал № (12NC)	929001218108
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696713426
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696713433

Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 мм	54 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour




Accent Lighting Spots - Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D

Light Distribution Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D

