



Classic LEDspotMV

Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D

Với thiết kế cổ điển truyền thống, Classic LEDspotMV mang đến ánh sáng ấm như đèn halogen, hơn nữa còn tiết kiệm khoảng 90% năng lượng. Tương thích với hầu hết các bộ đèn hiện có, chẳng hạn như dui GU10 và được thiết kế để thay thế cho các đèn halogen hoặc sợi đốt chiếu điểm. Đèn LED giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng và giảm chi phí bảo trì.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU10 [GU10]
Tuổi thọ danh định	15.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	830 [CCT of 3000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Quang thông	410 lm
Cường độ sáng (Danh định)	740 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng (WH)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	89,10 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz

Mức tiêu thụ điện	4,6 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	39 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.5
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	85 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	PAR16 [PAR 2 inch / 50mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	5 kWh

Classic LEDspotMV

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D
Tên sản phẩm đầy đủ	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D
Mã sản phẩm đầy đủ	871869671342600
Mã đơn hàng	929001218108
Số vật liệu (12NC)	929001218108



Bản vẽ kích thước



Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696713426
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696713433


Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D




Light Distribution Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D

