



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Patice	GU10 [GU10]		390 lm
Značka RoHS	RoHS mark	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Technický typ	4.6-50W	Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	50 W
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.)	390 lm	Účinnost (jmen.)	0.5
Světelný tok (jmen.) (nom.)	390 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítivost (jmen.)	770 cd	Temperature	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	84,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672839000
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728390

Objednávací kód	72839000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001218202
Celková hmotnost (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA





CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

