

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	GU10 [GU10]
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	4.6-50W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	390 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	390 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	770 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	84,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %


Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	390 lm
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	39 mA
Αντίστοιχη ισχύς	50 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	72 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Εγκριση και εφαρμογή	
Επκέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes

CorePro LEDspot MV

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869672839000
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
EAN/UPC	8718696728390
Κωδικός παραγγελίας	72839000

Local Code	CLED5GU/36840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001218202
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,038 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 3000K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA





CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Διάρκεια ζωής



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

