



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	430 lm
Intensidad lumínica (nominal)	770 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80


LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	39 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	72 °C

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6


Nombre del producto completo	LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6
Full EOC	871869677290400
Código del pedido	929001218371
N.º de material (12NC)	929001218371
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696772904
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696772911

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos



General Information 4.4 Photometric Data 4.5 Page 17




Accent Lighting Spots - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6

Light Distribution Diagram - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6


Dicroicas LED GU10 versión estándar

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6



Lumen Maintenance Diagram - LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6

