



Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Oprawa Classic LEDspotMV ma klasyczną konstrukcję i świeci ciepłym światłem przypominającym halogenowe, a przy tym pozwala zmniejszyć koszty energii o około 90%. Pasują do większości istniejących opraw z gniazdem GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Trzonek	GU10 [GU10]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5-50W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	350 lm
Światłość (Nom)	650 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	70,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	350 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Prąd lampy (Nom)	30 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh

Classic LEDspotMV


Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869672137700
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC-produkt	8718696721377
Kod zamówienia	72137700
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1

Rysunki techniczne




GU10 230V 5W-50W 385lm 60D 3000K GU10 ND

Dane fotometryczne



LEDspotMV GU10 MR16 827




LEDspotMV GU10 MR16 827

LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001218832
Waga netto (szt.) SAP	0,036 kg

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

