



Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Classic LEDspotMV har en klassisk design och ger ett varmt halogenliknande ljus med energiebesparingar på cirka 90 %. Den är kompatibel med de flesta befintliga armaturer med GU10-hållare samt avsedd för retrofit ersättning av halogen- eller glödlampor. LED-teknologin genererar betydande energibesparingar och håller underhållskostnaderna på en miniminivå.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	5-50W
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	350 lm
Ljusstyrka (nom)	650 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	350 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W


Lampström (nom)	30 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869672137700
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Classic LEDspotMV

EAN/UPC – Produkt	8718696721377
Beställningsnummer	72137700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

Materialnummer (12NC)	929001218832
Nettovikt (stycke)	0,036 kg


Måttskiss




GU10 230V 5W-50W 385lm 60D 3000K GU10 ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm


Fotometriska data



LEDspotMV GU10 MR16 827



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D



Photometric data table and beam angle distribution graph

LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

