



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

Les luminaires LEDspot GU10 de CorePro conviennent parfaitement à l'éclairage par spot et fournissent une lumière chaude semblable à celle d'un halogène. Ces spots LED GU10 sont compatibles avec la plupart des luminaires existants dotés d'un culot LED GU10 et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les LEDspot de CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de minimiser les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	GU10 [GU10]	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Durée de vie nominale	15 000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Cycle d'allumage	50 000	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	380 lm
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	60 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	415 lm	Consommation électrique	5 W
Intensité lumineuse (nom.)	450 cd	Courant lampe (nom.)	40 mA
Couleur	Blanc froid (CW)	Puissance équivalente	50 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	76,00 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
		Facteur de puissance (fraction)	0.5

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh



Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D
Nom de produit complet	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D
Full EOC	871869656342700
Code de commande	929001220802
Code 12NC	929001220802
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696563427
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696563434

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840

60D

