



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm UO 18W 830 T8 RN

飛利浦 MASTER LEDtube 內建 LED 光源，在傳統線性螢光燈外型中融合了霧面外蓋設計。用來取代具電磁式安定器的 TL-D 36W，這項新的光源提供自然色光，消耗 22W 的系統能源，可省下高達 50% 的能源。這項產品的長使用壽命與出色的流明維持率，將更換燈泡的麻煩減到最少，同時降低了維護成本。提供完整系列，以取代 600、900、1200 與 1500 mm TL-D 燈管。

产品数据

基本資訊	
接口	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
主要應用	Industrial
標稱使用時間 (標稱)	50000 h
開關週期	200000X
B50L70	50000 h
照明科技	
色碼	830 [CCT of 3000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
光通量 (標稱)	2300 lm
光通量 (額定) (標稱)	2300 lm
額定光束角	160 °
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標稱)	128 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	83
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %

運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
燈具電流 (最大)	82 mA
燈具電流 (最小)	75 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.1 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V
溫度	
T 環境 (最大)	35 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 儲存 (最大)	65 °C
T 儲存 (最小)	-40 °C
T 盒上限 (標稱)	55 °C
控制調光	
可調光	否

MASTER LEDtube EM/Mains

光度数据

