



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm UO 18W 840 T8 RN

飛利浦 MASTER LEDtube 內建 LED 光源，在傳統線性螢光燈外型中融合了霧面外蓋設計。用來取代具電磁式安定器的 TL-D 36W，這項新的光源提供自然色光，消耗 22W 的系統能源，可省下高達 50% 的能源。這項產品的長使用壽命與出色的流明維持率，將更換燈泡的麻煩減到最少，同時降低了維護成本。提供完整系列，以取代 600、900、1200 與 1500 mm TL-D 燈管。

产品数据

基本資訊	
接口	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
主要應用	Industrial
標稱使用時間 (標稱)	50000 h
開關週期	200000X
B50L70	50000 h
照明科技	
色碼	840 [CCT of 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	160 °
光通量 (標稱)	2500 lm
光通量 (額定) (標稱)	2500 lm
額定光束角	160 °
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標稱)	139 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	83
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %

運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
燈具電流 (最大)	82 mA
燈具電流 (最小)	75 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.1 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V
溫度	
T 環境 (最大)	35 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 儲存 (最大)	65 °C
T 儲存 (最小)	-40 °C
T 盒上限 (標稱)	55 °C
控制調光	
可調光	否

MASTER LEDtube EM/Mains


機械和殼體	
產品長度	1200 mm
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A++
節能產品	Yes
適合重點照明	No
認證標誌	CE 標示 KEMA Keur certificate RoHS compliance
能源消耗 kWh/1000 h	18 kWh

產品參數	
完整產品碼	871869656529200
訂購產品名稱	MAS LEDtube 1200mm UO 18W 840 T8 RN
EAN/UPC - 產品	8718696565292
訂購代碼	929001222002
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質編號(12NC)	929001222002
淨重 (件)	0.270 kg

安全提示

-



二维绘图



TLED 4ft 220-240V 18W-36W 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 18W 840 T8 RN	25.78 mm	28 mm	588.6 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

光度数据



TLED 4ft 220-240V 18W-36W 4000K G13

光度数据

