



PAR20 à DEL

6PAR20/LED/840/F25/DIM SO 120V 6/1

Philips est à la tête de la transition vers des solutions écoénergétiques. Modernisez votre éclairage d'accentuation avec nos réflecteurs de petit diamètre pour réaliser des économies d'énergie instantanées grâce à une qualité inégalable. Offertes avec un boîtier en verre ou en plastique, les ampoules Par20 à DEL de Philips sont idéales pour remplacer les ampoules halogènes.

Données du produit


Renseignements généraux		Consommation	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]		6 W
Durée de vie nominale	25 000 h	Courant de la lampe (nom.)	55 mA
Cycle de commutation	50 000	Équivalent de puissance	50 W
Lighting Technology	LED	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Données techniques sur l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0,9
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Tension (nom.)	120 V
Angle du faisceau (nom.)	25 °	Température	
Flux lumineux	520 lm	T boîtier maximum (nom.)	85 °C
Intensité lumineuse (nom.)	1 900 cd	Commandes et gradation	
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Intensité variable	Oui
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Mécanique et boîtier	
Efficacité lumineuse (nominale)	86,6 lm/W	Forme de l'ampoule	PAR20 [PAR 2,5 po/63 mm]
Constance de la couleur	<6	Approbation et utilisation	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	60 Hz		
Fréquence d'entrée	60 Hz		

PAR20 à DEL

Données de produit	
Nom du produit de la commande	120V PAR20 SO 6W 25D 4000K DIM
Nom complet du produit	6PAR20/LED/840/F25/DIM SO 120V 6/1
Code de commande	463661
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001225204


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677463663
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677463668

Schéma dimensionnel




Product	D	C
120V PAR20 SO 6W 25D 4000K DIM	63,2 mm	82,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 120V PAR20 SO 6W 25D 4000K DIM

Light Distribution Diagram - 120V PAR20 SO 6W 25D 4000K DIM



General uniform lighting - 120V PAR20 SO 6W 25D 4000K DIM

PAR20 à DEL

