



# MasterClass LEDtube InstantFit T8

## 16.5T8/LED/48/835 IF 10/1

Masterclass DEL Type A, alimenté par ballast (enfichable) InstantFit TLED est une excellente solution DEL, idéale pour remplacer les lampes fluorescentes T8, en utilisant un ballast existant. Des lampes spécifiques peuvent également être utilisées avec le pilote Philips Xitanium pour les applications de type C.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie (nom.)	70000 h
Cycle de commutation	50 000 x
B50L70	70000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [ TCP de 3500 K]
Flux lumineux (nom.)	2400 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2400 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3500 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Courant de la lampe (max.)	350 mA
Courant de la lampe (min.)	110 mA

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
T boîtier maximum (nom.)	45 °C

Commandes et gradation	
Intensité réglable	No

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1200 mm


Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	A+
Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	UL certificate
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	20 kWh

# MasterClass LEDtube InstantFit T8

Certifications énergétiques	DLC Standard
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	16.5T8 LED/48-3500 IF 10/1 UHO
EAN/CUP – Produit	046677463137
Code de commande	463133

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001226704
Poids net (pièce)	0,230 kg



## Schéma dimensionnel




TLED120-277V 16.5W-25/28/32W 3500K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
16.5T8 LED/48-3500 IF 10/1 UHO	25,68 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

## Données photométriques



LEDtube 16.5 W, 835, G13, T8, UHO



## MasterClass LEDtube InstantFit T8

