



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Classic LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	300 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	3 W
Lampenstrom (Nom)	19 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G93 [G 93 mm]


<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster D 2.5-25W P45 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869658111700
Bestellcode	58111700
Material-Nr. (12NC)	929001227102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696581117
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696581124

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL	45 mm	101,5 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 3-25W P45 E14 827 CL

