



Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i bańek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	104,44 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Zużycie energii	4,5 W
Lamp Current (Nom)	29 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	P45 [P 45 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

Pełna nazwa produktu	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL
Full EOC	871869657561100
Kod zamówienia	57561100
Materiał Nr (12NC)	929001227602
Numerator - Quantity Per Pack	1



EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696575611
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696575628

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	45 mm	89 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

