



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 8-60W ST64 B22 827 CL

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	B22 [B22]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	806 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	115,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	40 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	ST64
Έγκριση και Εφαρμογή	
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Ναι

Classic filament LEDbulbs

Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	7 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL
Πλήρες όνομα προϊόντος	CLA LEDBulb D 8-60W ST64 B22 827 CL
Full EOC	871869657581900



Κωδικός παραγγελίας	57581900
Αρ. υλικού (12NC)	929001228802
Τοπικός κωδικός	CLED7B2ST64827D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696575819
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718696575826

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL	64 mm	146,5 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7-60W ST64 B22 827 CL

Classic filament LEDbulbs

