

Lámparas LED prémium Vintage Filament

LEDClassic50W ST64E27 2000K GOLD D 1BC/4

Con un diseño tradicional clásico, la nueva familia de ampolletas LED Philips Vintage evoca las ampolletas incandescentes familiares. Disponible en una variedad de formas gigantes, velas y otros formatos conocidos, proporciona un ajuste imperceptible en tu espacio. Cuando se utiliza como pieza simbólica, agrega una sensación de nostalgia y crea una atmósfera muy agradable para la socialización y la relajación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	820 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	630 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura de color correlacionada	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
---	------


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nominal)	220-240 V

Lámparas LED prémium Vintage Filament

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	ST64
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDClassic50W ST64E27 2000K GOLD D 1BC/4


Nombre del producto completo	LEDClassic50W ST64E27 2000K GOLD D 1BC/4
Full EOC	871869668832800
Código del pedido	929001228942
N.º de material (12NC)	929001228942
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696688328
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718696688335

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDClassic50W ST64E27 2000K GOLD D 1BC/4	64 mm	148 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic50W ST64E27 2000K GOLD D 1BC/4



General uniform lighting - LEDClassic50W ST64E27 2000K GOLD D 1BC/4

Lámparas LED prémium Vintage Filament

