



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	E27 [E27]	Warmweiß (WW)	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	20.000	Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]		
Lichtstrom	806 lm	Netzfrequenz	50 to 60 Hz

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G93 [G 93 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energiesparendes Produkt	Ja
--------------------------	----

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh


Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869657575800
Bestellcode	57575800
Material-Nr. (12NC)	929001229002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696575758
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696575765


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL	95 mm	150 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

