




Classic filament LEDbulbs

CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz


Effektforbruk	7 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	G93 [G 93 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh

Classic filament LEDbulbs

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL
Fullstendig produktnavn	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL
Full EOC	871869657575800
Bestillingskode	57575800
Materialenr. (12NC)	929001229002


Lokal bestillingskode	3711424
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696575758
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696575765

Målskisse



Product	D	C
CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL	95 mm	150 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL


General Uniform Lighting

Candle 7.6w 2700K E27/G93 9290012290

1 x 95mm dia.

CalcLux Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs

