

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W

Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	G93 [G 93 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh


Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL
Pełna nazwa produktu	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL
Full EOC	871869657575800
Kod zamówienia	57575800

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

Materiał Nr (12NC)	929001229002
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696575758
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718696575765

Product	D	C
CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL	95 mm	150 mm



General uniform lighting - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

