



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G9-Fassung anstelle von Hochvolt-Halogenstiftsockellampen eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	
Sockel	G9 [ G9]	70 %	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	50000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Technischer Typ	2.3-25W	Power (Rated) (Nom)	2.3 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	15 mA
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtstrom (Nom)	215 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtstrom (Nom)	215 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (Nom)	93,48 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	82 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871869657869800

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
EAN/UPC - Produkt	8718696578698
Bestellcode	57869800
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001232002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg



## Abmessungsskizzen



Capsule 230V 2.3W-25W 210lm 2700K G9 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

## Photometrische Daten



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten

