



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)		70 %	
Culot	G9 [ G9]				
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h				
Cycle d'allumage	50000X				
Type technique	2.3-25W				
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques			
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Flux lumineux (nom.)	215 lm	Puissance (valeur nominale)	2.3 W		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	215 lm	Courant lampe (nom.)	15 mA		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s		
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	93.48 lm/W	Facteur de puissance (nom.)	0.7		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Tension (nom.)	220-240 V		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80				
		Températures			
		Température maximum du boîtier (nom.)	82 °C		

# CorePro LEDcapsule MV

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869657869800
-------------------------	-----------------

Désignation Produit	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Code barre produit (EAN)	8718696578698
Code de commande	57869800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	929001232002
Poids net (pièce)	0.012 kg



## Schéma dimensionnel



Capsule 230V 2.3W-25W 210lm 2700K G9 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

## Données photométriques



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827

## CorePro LEDcapsule MV

### Données photométriques

