



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule speciaal biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule speciaal, zijn met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-speciaalproducten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	2.3-25W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	215 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	215 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	93,48 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	2.3 W
Lampstroom (nom.)	15 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	No

CorePro LEDcapsule MV

Energieverbruik kWh/1000 uur	3 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869657869800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
EAN/UPC - Product	8718696578698
Bestelcode	57869800

Local Code	CCP25WD827G9
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	929001232002
Netto gewicht (per stuk)	0,012 kg



Maatschets




Capsule 230V 2.3W-25W 210lm 2700K G9 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Fotometrische gegevens



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827



CorePro LEDcapsule MV

