



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer med G9-bas avger ett riktat ljus och är ett bra alternativ till halogenlampor. Den är särskilt lämpad för punktbelysning i butiker, hotell och restauranger samt skrivbordslampor och skåpbelysning. CorePro LEDcapsule är kompatibel med befintliga armaturer med G9-hållare och utformad för att ersätta halogenlampor. De ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9 [G9]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	2.3-25W

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	215 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	215 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93,48 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.3 W
Lampström (nom)	15 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	82 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++

CorePro LEDcapsule MV

Energisparande produkt	Yes
Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869657869800
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
EAN/UPC – Produkt	8718696578698

Beställningsnummer	57869800
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	929001232002
Nettovikt (stycke)	0,012 kg



Måttskiss




Capsule 230V 2.3W-25W 210lm 2700K G9 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Fotometriska data



LED Lamps, CorePro LEDcapsuleMV D 2.3-25W G9 /827



CorePro LEDcapsule MV

