



CorePro reflectores LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

Los reflectores CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	210 lm
Intensidad luminosa (nom.)	450 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77,78 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	210 lm
---	--------

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	25 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	82 °C

CorePro reflectores LEDspot

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	R63 [R 63 mm]
----------------------	---------------

Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D
-------------------------------	--



Nombre completo del producto	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D
Full EOC	871869657859900
Código de pedido	57859900
Código 12NC	929001233602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696578599
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696578605

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	63 mm	102 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

CorePro reflectores LEDspot

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

