



Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	210 lm
Intensité lumineuse (nom.)	450 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	77,78 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	210 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,7 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	1 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	82 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	R63 [R 63 mm]
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D



Nom de produit complet	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D
Code EOC	871869657859900
Code de commande	57859900
Code 12NC	929001233602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696578599
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696578605

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	63 mm	102 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D

