



Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	E14 [E14]	150 lm	
Durée de vie nominale	15'000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	2.2 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	21 mA
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Puissance équivalente	28 W
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Flux lumineux	150 lm	Temps de chauffe à 60 %	1 s
Intensité lumineuse (nom.)	250 cd	Facteur de puissance (fraction)	0.4
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Tension (nom.)	220-240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	68.18 lm/W	Température maximale du produit (nom.)	82 °C
Cohérence des couleurs	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Variation de l'intensité lumineuse	Non
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	R39 [R 39 mm]
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D



Nom de produit complet	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Code EOC	871869658404000
Code de commande	58404000
Code 12NC	929001235502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696584040
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696584057

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

