



Reflectoare CorePro LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Becurile LED reflector CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu bază GU10 sau E27 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale spoturilor cu halogen sau cu incandescență. Refleptoarele CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	150 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	250 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	68,18 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	150 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	2,2 W
Curent lampă (nom.)	21 mA
Echivalent putere	28 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	1 s
Factor de putere (fracție)	0.4
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	82 °C

Reflectoare CorePro LEDspot

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	R39 [R 39 mm]
-----------	---------------

Aprobare și aplicație


Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	3 kWh

Date despre produs

Nume comandă produs	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
---------------------	---


Numele complet al produsului	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Full EOC	871869658404000
Cod de comandă	58404000
Număr material (12NC)	929001235502
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696584040
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696584057

Cote




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D




General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Reflectoare CorePro LEDspot

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

