



CorePro LEDspot Reflectors

CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	150 lm
Ljusstyrka (nom)	250 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68,18 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	150 lm

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	2,2 W
Lampström (nom)	21 mA
Motsvarande effekt	28 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	1 s
Effektfaktor (fraktion)	0.4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	82 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	R39 [R 39 mm]


CorePro LEDspot Reflectors

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Måttskiss




Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

Full EOC	871869658404000
Beställningsnummer	58404000
Materialnummer (12NC)	929001235502
Lokal kod	8292240
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696584040
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696584057


Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

