



CorePro LEDspot Reflektörler

CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

CorePro LEDspot Reflektörler spot aydınlatma için mükemmeldir ve sıcak, halojen benzeri bir ışık verir. Bu ürünler, GU10 ya da E27 tabanı olan mevcut armatürlerin çoğuyla uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotlar için yükseltme değişimleri olarak tasarlanmıştır. CorePro LEDspot Reflektörler önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini en aza indirir.

Ürün veri


Genel Bilgiler		90° Konide Işık Akısı (Nominal)	
Kapak Tabanı	E14 [E14]	150 lm	
Nominal kullanım ömrü	15.000 h		
Anahtar Döngüsü	50.000		
Aydınlatma Teknolojisi	LED		
EU RoHS ile uyumludur	Evet		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işın Açısı (Nom)	36 °	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Akısı	150 lm	Güç Tüketimi	2,2 W
Işık Yoğunluğu (Nom)	250 cd	Lamba Akımı (Nom)	21 mA
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Güç Eşleniği	28 W
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	68,18 lm/W	%60 ışığa kadar ısınma süresi	1 s
Renk Tutarlılığı	<6	Güç Faktörü (Kesir)	0.4
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Voltaj (Nom)	220-240 V
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %	Sıcaklık	
		Muhafaza Maksimumu (Nom.)	82 °C
		Kontroller ve Dim Etme	
		Dim Edilebilir	Hayır

CorePro LEDspot Reflektörler

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	R39 [R 39 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	3 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D



Tam ürün adı	CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D
Tam ürün kodu	871869658404000
Sipariş kodu	58404000
Malzeme No. (12NC)	929001235502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696584040
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8718696584057

Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39 mm	66 mm

Fotometrik bilgi




Photometric Diagram 1:1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827
R39 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

CorePro LEDspot Reflektörler

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D

