



# Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

## CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Flux lumineux	370 lm
Intensité lumineuse (nom.)	850 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	370 lm
---	--------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	3,7 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	1 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	67 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe R80 [R 80 mm]

## Approbation et application

Produit à faible consommation Oui

Adapté à l'éclairage d'accentuation Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Nom de produit complet CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

Code EOC 871869658406400

Code de commande 58406400

Code 12NC 929001235602


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696584064

Conditionnement par carton 6


Codes EAN/UPC – Boîte 8718696584071

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D



# Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D

