



CorePro reflectores LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Los reflectores CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con un portalámparas GU10 o E27 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Los reflectores CorePro LEDspots suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	40 °
Flujo luminoso	667 lm
Intensidad luminosa (nom.)	1.500 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95,29 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	667 lm
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	58 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	1 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	67 °C


CorePro reflectores LEDspot

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	R80 [R 80 mm]
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Nombre completo del producto	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D
Full EOC	871869658408800
Código de pedido	58408800
Código 12NC	929001235702
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696584088
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696584095


Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	80 mm	113 mm



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

CorePro reflectores LEDspot

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

