



Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый, похожий на галогенный свет. Они совместимы с большинством существующих светильников с цоколем GU10 или E27 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Рефлекторные лампы CorePro LEDspot существенно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Угол пучка света (ном.)	40 °
Светоотдача	667 лм
Сила света (ном.)	1 500 cd
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	95,29 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	667 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	7 Вт
Ток лампы (ном.)	58 mA
Эквивалент мощности	100 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	1 s
Коэффициент мощности (доля)	0,5
Напряжение (ном.)	220–240 В
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	67 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

Механические компоненты и корпус

Форма колбы R80 [R 80 мм]

Соответствие требованиям и область применения

Энергосберегающий продукт Да

Подходит для акцентного освещения Да

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 7 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Полное название продукта CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Полный код продукта 871869658408800

Код заказа 929001235702

Материал № (12NC) 929001235702


Нумератор — количество на упаковку 1

EAN/UPC — продукт/короб 8718696584088

Нумератор — упаковок на внешний короб 6


EAN/UPC — короб 8718696584095

Чертеж размеров




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	80 мм	113 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

