



CorePro LEDspot Reflectors

CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusflöde	667 lm
Ljusstyrka (nom)	1 500 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	95,29 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	667 lm

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	58 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	1 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	67 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	R80 [R 80 mm]

CorePro LEDspot Reflectors

Användning och godkännande


Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D


Full EOC	871869658408800
Beställningsnummer	58408800
Materialnummer (12NC)	929001235702
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696584088
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718696584095

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D




General uniform lighting – CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

General uniform lighting – CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D

