



Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый, похожий на галогенный свет. Они совместимы с большинством существующих светильников с цоколем GU10 или E27 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Рефлекторные лампы CorePro LEDspot существенно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.


Данные о продукции

Общая информация		Светоотдача в 90° конусе (номинальная)		135 лм
Цоколь	E14 [E14]	Эксплуатационные и электрические характеристики		
Номинальный срок службы	15 000 часов	Частота сети	50 to 60 Hz	
Цикл переключения	50 000	Входная частота	50–60 Hz	
Осветительная технология	LED	Энергопотребление	1,7 В	
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Ток лампы (ном.)	18 mA	
Технические характеристики освещения		Эквивалент мощности	25 В	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]	Время включения (ном.)	0,5 s	
Угол пучка света (ном.)	36 °	Время прогрева до 60 % света	1 s	
Светоотдача	135 лм	Коэффициент мощности (доля)	0.4	
Сила света (ном.)	310 cd	Напряжение (ном.)	220–240 Вт	
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	Температура		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K	Температура корпуса максимальная (ном.)	82 °C	
Эффективность (номинальная) (ном.)	79,41 лм/В	Системы управления и регулировка яркости света		
Постоянство цвета	<6	Возможность диммирования	Нет	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80			
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %			

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	R50 [R 50 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Да
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D



Чертеж размеров



Полное название продукта	CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D
Полный код продукта	871869657849000
Код заказа	929001235802
Материал № (12NC)	929001235802
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696578490
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696578506

Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	51 мм	81 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D

