



Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	230 lm
Culot	E14 [E14]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie nominale	15'000 h	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	2.9 W
Conforme à RoHS	Oui	Courant lampe (nom.)	27 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Flux lumineux	230 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.4
Intensité lumineuse (nom.)	530 cd	Tension (nom.)	220-240 V
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Température	
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Température maximale du produit (nom.)	82 °C
Efficacité lumineuse (nominale)	79.31 lm/W	Commandes et gradation	
Cohérence des couleurs	<6	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	R50 [R 50 mm]
Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D


Nom de produit complet	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Code EOC	871869657851300
Code de commande	57851300
Code 12NC	929001235902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696578513
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696578520

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Lampes CorePro LEDspot Réflecteurs

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

