



CorePro LEDspot reflectorlampen

CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	230 lm
Lichtsterkte (nom.)	530 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	79,31 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDspot reflectorlampen

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	R50 [R 50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Volledige productnaam	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D



Full EOC	871869657851300
Bestelcode	57851300
Materiaalnr. (12NC)	929001235902
Lokale code	CSR5040WD827
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696578513
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696578520

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

CorePro LEDspot reflectorlampen

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

