



Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый, похожий на галогенный свет. Они совместимы с большинством существующих светильников с цоколем GU10 или E27 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Рефлекторные лампы CorePro LEDspot существенно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача	230 лм
Сила света (ном.)	530 cd
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	79,31 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	230 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	2,9 Вт
Ток лампы (ном.)	27 mA
Эквивалент мощности	40 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,4
Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	82 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	R50 [R 50 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Да
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	3 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D


Чертеж размеров




Полное название продукта	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D
Полный код продукта	871869657851300
Код заказа	929001235902
Материал № (12NC)	929001235902
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696578513
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696578520

Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	51 mm	81 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

Рефлекторные лампы CorePro LEDspot

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D

