



Riflettori CorePro LEDspot

CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27, nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	
Attacco	E14 [E14]		320 lm
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Sì	Consumo energetico	5 W
		Corrente lampada (Nom)	27 mA
		Potenza equivalente	60 W
		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	1 s
		Fattore di potenza (frazione)	0.5
		Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Temp. massima involucro (Nom)	82 °C
Angolo del fascio (Nom)	36 °		
Flusso luminoso	320 lm		
Intensità luminosa (Nom)	735 cd		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)		
Temperatura del colore correlata	2700 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	64,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		


Riflettori CorePro LEDspot

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	R50 [R 50 mm]
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Disegno tecnico




Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Nome completo prodotto	CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D
Full EOC	871869657853700
Codice d'ordine	57853700
Codice materiale (12NC)	929001236002
Codice locale	CORER506082736D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696578537
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696578544


Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	51 mm	81 mm



General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

Riflettori CorePro LEDspot

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

