



# Lámparas LED versión estándar

## LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

| Información general                             |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Tapa-base                                       | E27 [E27]          |
| Vida útil nominal                               | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo del interruptor                           | 20.000             |
| Lighting Technology                             | LED                |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí                 |
| Información técnica sobre la luz                |                    |
| Código de color                                 | 827 [CCT of 2700K] |
| Flujo luminoso                                  | 806 lm             |
| Designación de color                            | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada             | 2700 K             |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 134,00 lm/W        |
| Consistencia de color                           | < 6                |
| Índice de producción de color (IRC)             | 80                 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %               |


| Operación y aspectos eléctricos                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                              | 6 W         |
| Corriente de la lámpara (nominal)               | 52 mA       |
| Equivalente en potencia en vatios               | 60 W        |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,5 s       |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0.5         |
| Voltaje (nominal)                               | 220-240 V   |
| Controles y atenuación                          |             |
| Regulable                                       | No          |
| Mecánica y carcasa                              |             |
| Acabado de la luz                               | Transpar.   |

Lámparas LED versión estándar

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Forma del foco                 | A60 [A 60 mm]                         |
| Aprobación y aplicación        |                                       |
| Consumo de energía kWh/1000 h  | 6 kWh                                 |
| Información del producto       |                                       |
| Nombre del producto del pedido | LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4 |
| Nombre del producto completo   | LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4 |


|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871869668822900 |
| Código del pedido                    | 929001237242    |
| N.º de material (12NC)               | 929001237242    |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1               |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718696688229   |
| Numerador: paquetes por caja externa | 4               |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718696688236   |

Plano de dimensiones




| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4 | 60 mm | 104 mm |

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour – LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4



General uniform lighting – LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4


Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND 1BC/4

