



# Lámparas LED de filamento clásica

## CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	20000X
Tipo técnico	4-40W

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [ CCT de 2700 K]
Flujo lumínico (nom.)	470 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	118,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W

Corriente de lámpara (nom.)	33 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.4
Voltaje (nom.)	220-240 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Transparente (CL)

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh


# Lámparas LED de filamento clásica

## Datos de producto

Código de producto completo	871869657403400
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
EAN/UPC - Producto	8718696574034
Código de pedido	57403400

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001237302
Peso neto (pieza)	0,030 kg



## Plano de dimensiones




filament 4.5W-40W 470lm NAD 2700K E27ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

## Datos fotométricos



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827



## Lámparas LED de filamento clásica

