



Klassieke filament LEDbulb

CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	33 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	ST64


Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja

Klassieke filament LEDbulb

Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Volledige productnaam	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
Full EOC	871869657403400
Bestelcode	57403400



Materiaalnr. (12NC)	929001237302
Lokale code	DBSTCL40W827
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696574034
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696574041

Maatschets




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Klassieke filament LEDbulb

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

