

# Klassiska LED-lampor med glödtråd

## CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL

Philips Classic LED-ljuskällor med glödtråd kombinerar den välbekanta designen hos traditionella glödlampor med LED-teknologins hållbarhet och långa livslängd. Den ger ett vackert varmvitt ljus och energibesparingar på upp till 90 % jämfört med traditionella ljuskällor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [ E27 ]
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
Teknisk typ	4-40W
Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K ]
Ljusflöde (nom)	470 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W

Lampström (nom)	33 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.4
Spänning (nom)	220–240 V

Styrenheter och dimring	
Dimbara	No

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar (CL)

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh


# Klassiska LED-lampor med glödtråd

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869657403400
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696574034
Beställningsnummer	57403400
Räkname – Antal per förpackning	1

Räkname - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001237302
Nettovikt (stycke)	0,030 kg



## Måttskiss




filament 4.5W-40W 470lm NAD 2700K E27ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm

## Fotometriska data



CorePro LEDbulb ND 4-40W ST64 827



## Klassiska LED-lampor med glödtråd

